

Mitutoyo**Zwenktaster met schuin geplaatste klok, Meetbereik per richting / behuizings-Ø: 0,2/39mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	436276 0,2/39
GTIN	4946368676258
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

Met **20° schuin staande klok**.

Mitutoyo – Edelsteengelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Ongevoelig voor magnetische velden.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Meetkracht	0,3 N
Lengte tastarm	15,2 mm
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Meetwaarde-omkeerbereik f_u	3 μm
Behuizing-Ø	39 mm
Afwijkingsmarge f_e	5 μm
Totale afwijkingsmarge f_{tot}	20 μm
Meetbereik in elke richting	0,2 mm
Meetkogel-Ø	2 mm
Aflezing	0,002 mm
Zwenkbereik	2×110 graden
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG
-----------------------------------	---------------

Accessoires

Vierkanthouder voor minitaster	436510
Centreerhouder Type	436512
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120