

Mitutoyo**Zwenktaster met schuin geplaatste klok, Meetbereik per richting /
behuizings-Ø: 0,8/39mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	436276 0,8/39
GTIN	4946368676012
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

Met **20° schuin staande klok**.

Mitutoyo – Edelsteengelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Ongevoelig voor magnetische velden.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aflezings	0,01 mm
Afwijkingsmarge f_e	10 μm
Meetwaarde-omkeerbereik f_u	3 μm
Zwenkbereik	2×110 graden
Meetbereik in elke richting	0,8 mm
Opspannschacht- \varnothing h6	8 mm
Meetkogel- \varnothing	2 mm
Behuizing- \varnothing	39 mm
Totale afwijkingsmarge f_{tot}	20 μm
Meetkracht	0,3 N
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Zwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG
Kalibratie Zwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG

Accessoires

Centreerhouder Type	436512
Vierkanthouder voor minitaster	436510
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120