

**Mitutoyo**

**Zwenktaster, tastarmlengte 15,2 mm, Meetbereik per richting / behuizings-Ø:  
0,3/39mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	436281 0,3/39
GTIN	4946368676296
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

**2/1000-aflezing.**

**Mitutoyo** – Edelsteengelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Ongevoelig voor magnetische velden.

**Toepassing:**

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

**Levering:**

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

**Accessoires:**

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

**Reservedeel:**

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

Meetbereik in elke richting	0,3 mm
Meetkogel-Ø	2 mm
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Afwijkingsmarge $f_e$	6 µm
Lengte tastarm	15,2 mm
Meetkracht	0,4 N
Totale afwijkingsmarge $f_{tot.}$	11 µm
Zwenkbereik	2×110 graden
Behuizing-Ø	39 mm
Aflezing	0,002 mm
Meetwaarde-omkeerbereik $f_u$	3 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

## Dienstverlening

KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG

## Accessoires

Centreerhouder Type	436512
Vierkanthouder voor minitaster	436510
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120