



Momentsleutel standaard MANOSKOP® 721 met ratel, maximaal draaimoment: 150Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657225 150
GTIN	4018754268924
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, compacte, éénarmige momentsleutel, instelbaar op schaalwaarde (Nm en lbfft) en met automatische ont koppeling. De nauwkeurigheid blijft ook na duizenden toepassingen behouden, omdat voor alle slijtdelen hoogwaardig materiaal wordt gebruikt en de buigstaaf (bij het gebruik van de sleutel) slechts kort wordt belast. De momentsleutel wordt na het bereiken van het ingestelde draaimoment onmiddellijk ont koppeld. Behuizing en handvat van sterke rechthoekige pijp.

Maateenheden: Nm, lbfft. Met **vast ingebouwde omschakelbare ratel – alleen voor rechtson aanhalen.**

Functie:

Instelling: snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.

Snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.

Toepassing:

Dankzij snelverstelling ideaal voor reparaties en klein seriewerk.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Kophoogte h	18 mm
Draaimomentbereik	30 - 150 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	5 Nm
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Weergave	analoog
Draaimomentbereik	25 - 110 lbfft
Gewicht	1280 g
Kopbreedte b	41 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
maximaal draaimoment	150 Nm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbfft
Meetmethode	Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Feedback	ontkoppellend
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L ₃]	387 mm
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Norm	DIN EN ISO 6789
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Totale lengte L	452 mm
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch

Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Serie	MANOSKOP® 721 Quick
Knikfunctie	nee
Slipperfunctie	nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie	nee
Sleepwijzer	nee
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000

Accessoires

Schaalvenster voor momentsleutels Type 2	657212 2
Schuif groen voor momentsleutel Type 2	657213 2
Schaalvenster voor momentsleutels Type 4	657212 4