

 Mahr

## Digitale schuifmaat met groot display, Meetbereik: 200mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	412717 200
GTIN	4059192058326
Artikelklasse	43A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met 11 mm grote cijfers. Modern, energie-efficiënt meetsysteem, bedrijfsduur ca. 3 jaar. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Gelepte geleidebanen, de meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Met hoekige dieptemaat.

#### Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

### Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 200 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aflezingsprecisie	0,01 mm
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Dieptemaat	hoekig 3,7x1,3
Dieptemaat aanwezig	ja
Aflezingsprecisie (inch)	0,0005 inch
Norm	ISO 13385
Beklengte	50 mm

Bedrijfsduur	ca. 3 jaar
Kalibratie	A1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	$\pm 0,03$ mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------