

STARCKE®**Schuurpaperset 50-delig zonder gaten, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557571 60
GTIN	4002748356216
Artikelklasse	56Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Flexibel, latexhoudend B- resp. C-papier bestrooid met korund (542B7 / 542C7). **Achterzijde met klit hechting** voor snel wisselen van de vellen en hogere scheurvastheid.

Voordeel:

Schuren van hout en lak

- **Uitstekende korrelhechting – lange standtijd, geen oppervlaktebeschadiging door vroegtijdig loslaten van korrels.**
- **Stofwerende toevoegingen voorkomen dat schuurstof blijft vastzitten.**
- **Hoogwaardige korundkorrel voor maximale schuurprestaties tot aan het einde.**

Toepassing:

Voor handmatig gebruik met handschuurblok nr. 557550 gr.140.

Schuren van grondverf, plamuur, dekverf en afbramen en opruwen van kunststof onderdelen en voor algemene houtbewerking.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	60
Fijnheidsgraad	grof
Breedte	67 mm
Lengte	140 mm
Producttype	Klitschuurpapier

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Combi-handschuurblokhard / zacht Lengte 140 mm	557555 140
Ergonomisch handschuurblok Lengte 140 mm	557550 140