

**STARCKE®****Schuurpaperset 50-delig perforatie 8-voudig, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 557576 80     |
| GTIN          | 4002748356353 |
| Artikelklasse | 56Z           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Flexibel, latexhoudend B- resp. C-papier bestrooid met korund (542B7 / 542C7). **Achterzijde met klit hechting** voor snel wisselen van de vellen en hogere scheurvastheid.

**Voordeel:**

Schuren van hout en lak

- **Uitstekende korrelhechting – lange standtijd, geen oppervlaktebeschadiging door vroegtijdig loslaten van korrels.**
- **Stofwerende toevoegingen voorkomen dat schuurstof blijft vastzitten.**
- **Hoogwaardige korundkorrel voor maximale schuurprestaties tot aan het einde.**

**Toepassing:**

Schuren van grondverf, plamuur, dekverf en afbramen en opruwen van kunststof onderdelen en voor algemene houtbewerking.

**Technische beschrijving**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Korrelgrootte  | 80               |
| Fijnheidsgraad | grof             |
| Breedte        | 93 mm            |
| Lengte         | 185 mm           |
| Producttype    | Klitschuurpapier |

## Gebruikersgegevens

|                                | <b>Geschiktheid</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-code</b> |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg                         | beperkt geschikt    |                      |                 |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | beperkt geschikt    |                      |                 |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | beperkt geschikt    |                      |                 |
| Staal < 55 HRC                 | beperkt geschikt    |                      |                 |
| CuZn                           | beperkt geschikt    |                      |                 |
| Kunststof, GFK                 | geschikt            |                      |                 |
| Hout                           | geschikt            |                      |                 |
| Lakken                         | geschikt            |                      |                 |
| Uni                            | geschikt            |                      |                 |
| nat maximaal                   | beperkt geschikt    |                      |                 |
| droog                          | geschikt            |                      |                 |