

KERN**Unster type CH, Maximaal weegbereik: 50Pkg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479430 50P
GTIN	4045761027190
Artikelklasse	47D

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Simpele 3-toetsbediening.**
- **Met tarraknop, lege verpakking aanhangen en weergave op nul stellen.**
- **Hold-toets, de weergave kan 5 seconden worden vastgehouden.**
- **Weegeenheid omschakelbaar naar kg, N en lb.**

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081561 maat 6LR61.

Technische beschrijving

Aflezing	50 g
Behuizing hoogte	176,5 mm
Maximaal weegbereik	0 - 50 kg
Nettogewicht	0,35 kg
Behuizing breedte	90 mm
Behuizing diepte	30 mm

Kalibratie	K2
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Energievoorziening	Batterijvoeding
Fabrikantnummer	CH
Producttype	Unster/kraanunster

Dienstverlening

KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50
--	-----------