




PU-spiraalslang 1/4 inch met draaibare schroefverbinding en knikbescherming, bruikbare slanglengte: 3m



Bestelgegevens

Bestelnummer	080101 3
GTIN	4047322540216
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Slang polyurethaan, daardoor zeer elastisch, **extrem hoge terugtrekkracht, geringe drukverliezen** en **geringe vervorming. Temperatuurbestendig van -40/ +60 °C.**

Levering:

Inclusief draaibare schroefverbinding en knikbeschermingsveer.

Technische beschrijving

Materiaal	PU-spiraalslang
Slang binnen-Ø	5 mm
bruikbare slanglengte	3 m
Slang buiten-Ø	8 mm
Producttype	Slang