




## PU-spiraalslang 3/8 inch met draaibare schroefverbinding en knikbescherming, bruikbare slanglengte: 3m



### Bestelgegevens

Bestelnummer	080106 3
GTIN	4047322540278
Artikelklasse	08A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Slang polyurethaan, daardoor zeer elastisch, **extrem hoge terugtrekkracht, geringe drukverliezen** en **geringe vervorming. Temperatuurbestendig van -40/ +60 °C.**

#### Levering:

Inclusief draaibare schroefverbinding en knikbeschermingsveer.

### Technische beschrijving

Slang buiten-Ø	12 mm
bruikbare slanglengte	3 m
Materiaal	PU-spiraalslang
Slang binnen-Ø	8 mm
Producttype	Slang