




PU-spiraalslang 3/8 inch met draaibare schroefverbinding en knikbescherming, bruikbare slanglengte: 7,5m



Bestelgegevens

Bestelnummer	080106 7,5
GTIN	4047322540285
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Slang polyurethaan, daardoor zeer elastisch, **extrem hoge terugtrekkracht, geringe drukverliezen** en **geringe vervorming. Temperatuurbestendig van -40/ +60 °C.**

Levering:

Inclusief draaibare schroefverbinding en knikbeschermingsveer.

Technische beschrijving

Slang buiten-Ø	12 mm
Slang binnen-Ø	8 mm
Materiaal	PU-spiraalslang
bruikbare slanglengte	7,5 m
Producttype	Slang