

**HOLEX**

**Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, met mm/inch-aflezing,  
Totale lengte: 150mm**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	461810 150
GTIN	4045197879028
Artikelklasse	42G

## Omschrijving

### Uitvoering:

**Roestvrij** verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel. Bovenkant met inchverdeling. Onderkant met mm-verdeling.

## Technische beschrijving

Doorsnede dikte	0,5 mm
Doorsnede breedte	13 mm
Lengte	150 mm
Kalibratie	F8
Norm	EG II
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

## Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm

026200 500