


HOLEX

**Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, met mm/inch-aflezing,
Totale lengte: 1000mm**



Bestelgegevens

Bestelnummer	461810 1000
GTIN	4045197879066
Artikelklasse	42G

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel. Bovenkant met inchverdeling. Onderkant met mm-verdeling.

Technische beschrijving

Lengte	1000 mm
Doorsnede dikte	0,5 mm
Doorsnede breedte	18 mm
Kalibratie	F8
Norm	EG II
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 1000 mm

026200 1000