

**Rolbandmaat roestvrij, Bandlengte: 2m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	462130 2
GTIN	4007368113423
Artikelklasse	46M

**Omschrijving****Uitvoering:**

**V2A-uitvoering** met roestvrije, blanke meetband.

Een bijzonder lichte en handzame bandmaat voor professioneel gebruik. Behuizing van glasvezelversterkte polyamide. **Met blokkering en automatische terugloop.** Glijlagers van het speciale materiaal TRIBOCOMP® met Teflon zorgen voor **zachte glijeigenschappen** en een buitengewoon lichte loop. Innovatieve demper van speciaal rubber absorbeert de energie van de terugslag en ontziet de pols. Een speciale kleurloze lak beschermt de band effectief tegen slijtage. De **extra ontspiegeling** zorgt voor een goed zicht onder alle lichtomstandigheden.

**Technische beschrijving**

Behuizing lengte	58 mm
Behuizing breedte	26 mm
Bandbreedte	13 mm
Behuizing hoogte	57 mm
Norm	EG II

Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

### Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 2 m	026240 2
---	----------