

**Rolbandmaat roestvrij, Bandlengte: 8m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	462130 8
GTIN	4007368113454
Artikelklasse	46M

Omschrijving**Uitvoering:**

V2A-uitvoering met roestvrije, blanke meetband.

Een bijzonder lichte en handzame bandmaat voor professioneel gebruik. Behuizing van glasvezelversterkte polyamide. **Met blokkering en automatische terugloop.** Glijlagers van het speciale materiaal TRIBOCOMP® met Teflon zorgen voor **zachte glijeigenschappen** en een buitengewoon lichte loop. Innovatieve demper van speciaal rubber absorbeert de energie van de terugslag en ontziet de pols. Een speciale kleurloze lak beschermt de band effectief tegen slijtage. De **extra ontspiegeling** zorgt voor een goed zicht onder alle lichtomstandigheden.

Technische beschrijving

Bandbreedte	19 mm
Behuizing breedte	32 mm
Behuizing hoogte	77 mm
Bandlengte	8 m
Behuizing lengte	78 mm

Norm	EG II
Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 10 m	026240 10
--	-----------