



Rolbandmaat mm/inch-aflezing, Bandlengte: 396inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	462225 396
GTIN	4007368113355
Artikelklasse	46M

Omschrijving

Uitvoering:

Zakrolbandmaat met **mm/inch-aflezing**. Verdeling inch/mm (bovenkant en onderkant). Robuust mechaniek en praktische riemclip. Behuizing van slagvaste ABS-kunststof met zachte component voor goede grip en veilig gebruik. **Met blokkering en rustige automatische terugloop**. Witte, matte stalen band met zwarte inch- en rode feet-opdruk.

Technische beschrijving

Bandlengte	10 m
Behuizing lengte	88 mm
Behuizing hoogte	45 mm
Bandbreedte	30 mm
Bandlengte	396 inch
Behuizing breedte	88 mm
Norm	EG II
Kalibratie	G1
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Producttype	Meetband

Dienstverlening

026240 10/2

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 10/2 m
