



## Oorkappen Bilsom® Viking®, Type:



### Bestelgegevens

Bestelnummer	097763
GTIN	7312550109250
Artikelklasse	09A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Oorkappen met flexibele universele beugel voor verschillende draagposities, zoals: op het hoofd, in de nek of onder de kin. Hierbij zorgt de extra hoofdband ervoor dat de gehoorbescherming goed blijft zitten. Dit maakt een eenvoudige combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (helm of adembescherming) mogelijk. Met Air Flow Control™-technologie, die een optimaal dempingsvermogen in alle frequentiebereiken biedt. Aan binnenzijde geventileerde hoofdband, die de druk op het hoofd vermindert en beter ademt in warme of vochtige omgevingen. Diëlektrische constructie, geschikt voor alle werkgebieden, met name op elektrotechnisch gebied. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).

#### Opmerking:

Hygiënesets voor Bilsom® Viking® onder nr. 097761.  
SNR-waarde (dempingswaarde): 30 dB(A)

### Technische beschrijving

SNR-waarde (dempingswaarde)	30 dB(A)
Serie	Viking
Producttype	Oorkappen

