

**KERN****Unster type HCB, Maximaal weegbereik: 100Pkg****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 479435 100P   |
| GTIN          | 4045761069022 |
| Artikelklasse | 47D           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Simpele 3-toetsbediening.**
- **Met tarraknop, lege verpakking aanhangen en weergave op nul stellen.**
- **Hold-toets, de weergave kan 5 seconden worden vastgehouden.**
- **Weegeenheid omschakelbaar naar kg, N en lb.**

**Levering:**

Inclusief edelstalen karabijnhaak, edelstalen S-haak (bij maat 500 / 1000 niet standaard) en 3 batterijen nr.081561 maatLR6.

**Technische beschrijving**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Aflezing            | 50 g       |
| Nettogewicht        | 0,6 kg     |
| Behuizing hoogte    | 150 mm     |
| Maximaal weegbereik | 0 - 100 kg |
| Behuizing breedte   | 80 mm      |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Behuizing diepte                          | 45 mm              |
| Kalibratie                                | K2                 |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081561 LR6         |
| Aantal inbegrepen batterijen              | 3                  |
| Energievoorziening                        | Batterijvoeding    |
| Fabrikantnummer                           | HCB                |
| Producttype                               | Unster/kraanunster |

### Dienstverlening

|   |            |
|---|------------|
| KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 100 kg | 027700 100 |
|---|------------|

### Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|