

HEDI

Kabelhaspel, kunststof, voor F, B, PL en CZ, Type: 20N2



Bestelgegevens

Bestelnummer	081138 20N2
GTIN	4003644019991
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Robuuste kabelhaspel van slagvaste kunststof met **oververhittingsbeveiliging**.

- **400 V CEE-ingangstekker 16 A.**
- **400 V CEE-uitgangcontactdoos 16 A met zelfsluitend deksel.**
- **Twee standaard-contactdozen 250 V met randaarde, met zelfsluitende deksels.**
- **Draaddoorsnede 2,5 mm.**

Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

Met 250 V contactdozen voor de **landen F, B, PL en CZ.**

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

IP-klasse: IP 44

slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Nominaal vermogen afgerold: 5500 (16 A) W

Kabelklasse: H07RN-F

Kabelopbouw: 5G2,5
Materiaal kabel: Neopreen
Kabellengte: 20 m

Technische beschrijving

Kabelklasse	H07RN-F
Kabelopbouw	5G2,5
IP-klasse	IP 44
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Materiaal kabel	Neopreen
Aantal contactdozen 400 V/16 A	1
Nominaal vermogen afgerold	5500 (16 A) W
Aantal contactdozen 230 V	2
Kabellengte	20 m
Type	20N2
Materiaal behuizing	kunststof
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Kabelhaspel