

KERN**Unster type HCB, Maximaal weegbereik: 200kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479435 200
GTIN	4045761030121
Artikelklasse	47D

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Simpele 3-toetsbediening.**
- **Met tarraknop, lege verpakking aanhangen en weergave op nul stellen.**
- **Hold-toets, de weergave kan 5 seconden worden vastgehouden.**
- **Weegeenheid omschakelbaar naar kg, N en lb.**

Levering:

Inclusief edelstalen karabijnhaak, edelstalen S-haak (bij maat 500 / 1000 niet standaard) en 3 batterijen nr.081561 maatLR6.

Technische beschrijving

Nettogewicht	0,6 kg
Maximaal weegbereik	0 - 200 kg
Behuizing hoogte	150 mm
Aflezing	500 g
Behuizing breedte	80 mm

Behuizing diepte	45 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Aantal inbegrepen batterijen	3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Fabrikantnummer	HCB
Producttype	Unster/kraanunster

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------