


Hoge voedingsfrees MFH mini, Met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 42/7mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	221965 42/7
GTIN	2050001929976
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Opnameboring-Ø	16 mm
Snijkant-Ø D_c	42 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Inwendige koeling	ja
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	35 mm
Aantal snijkanten Z	7
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	77 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	82 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	33,3 mm
Ramplinghoek α_{max}	0,52 graden

Instelhoek κ	15 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	Met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------