


Hoge voedingsfrees MFH mini, Met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	221965 50/8
GTIN	2050001929983
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Inwendige koeling	ja
Aantal snijkanten Z	8
Ø D ₃	43 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	1 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Snijkant-Ø D _c	50 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	93 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	98 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	41,3 mm

Rampinghoek α_{\max}	0,42 graden
Instelhoek κ	15 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	Met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------