



Dopschroevendraaier met tweecomponenten-SwissGrip-handvat ESD, Sleutelwijdte: 8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	622170 8
GTIN	7610733269198
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte of oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel:** speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Verchroomd oppervlak. Gereedschap van antistatische kunststof, **ESD-veilig. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.**

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	8 mm
totale lengte	230 mm
Meslengte	120 mm
Zeskant voor sleutel	10 mm
Serie	SwissGrip ESD
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Vormgreep	ergonomisch, recht
Materiaal kling	Speciaal chroom-vanadiumstaal
Materiaal handvat	Elastomeer
Oppervlak steel	vernikkeld en verchroomd
Steel en handvat losneembaar	nee

met verlengsteel/-stelen	nee
Producttype	Dopsleutel