



Dopschroevendraaier met tweecomponenten-SwissGrip-handvat ESD, Sleutelwijdte: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	622170 10
GTIN	7610733269204
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte of oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel:** speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Verchroomd oppervlak. Gereedschap van antistatische kunststof, **ESD-veilig. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.**

Technische beschrijving

Meslengte	160 mm
totale lengte	270 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Zeskant voor sleutel	10 mm
Serie	SwissGrip ESD
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Vormgreep	ergonomisch, recht
Materiaal kling	Speciaal chroom-vanadiumstaal
Materiaal handvat	Elastomeer
Oppervlak steel	vernikkeld en verchroomd
Steel en handvat losneembaar	nee

met verlengsteel/-stelen	nee
Producttype	Dopsleutel