



## ER-spantanghouder vorm E4, VDI 20, Voor ER-spantangen: 16 ER



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 319600 16     |
| GTIN          | 4045197879653 |
| Artikelklasse | 32V           |

### Omschrijving

#### Toepassing:

hoofdzakelijk voor boren en centreren.

#### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Vorm: E

Kleurcode VDI-schacht: VDI 20

Geschikte spantangen: 426 E (ER16)

Spanbereik  $d_2$ : 1 - 10 mm

$d_6$ : 50 mm

$l_9$ : 37 mm

### Technische beschrijving

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| $d_{10}$           | 28 mm     |
| $d_6$              | 50 mm     |
| Spanbereik $d_2$   | 1 - 10 mm |
| Voor ER-spantangen | 16        |
| $l_3$              | 18 mm     |
| $l_8$              | 12 mm     |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| l <sub>9</sub>        | 37 mm                  |
| Geschikte spantangen  | 426 E (ER16)           |
| Vorm                  | E                      |
| VDI-grootte           | VDI 20                 |
| Kleurcode VDI-schacht | VDI 20                 |
| Producttype           | VDI-gereedschapsopname |