

**Ringratelsleutel, Sleutelwijdtes: 10X12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614843 10X12
GTIN	4045197879431
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen, evenals middenstand. Met ongelijke sleutelwijdtes, diep doorgezet. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte $h_2$	18 mm
Maximale ring- $\varnothing$ D2	24 mm
Maximale ring- $\varnothing$ D1	21,5 mm
Sleutelwijdte $s_2$	12 mm
Totale lengte L	197 mm
Maximale ringhoogte $h_1$	16 mm
Sleutelwijdte $s_1$	10 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Ring doorgezet	ja
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel

---

## Accessoires

Adapter voor ringratelsleutel Type 4	614850 4
--------------------------------------	----------