

**Ringratelsleutel, Sleutelwijdtes: 12X14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614843 12X14
GTIN	4045197879455
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen, evenals middenstand. Met ongelijke sleutelwijdtes, diep doorgezet. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Totale lengte L	218 mm
Sleutelwijdte ₁	12 mm
Maximale ringhoogte h ₂	20,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ring-Ø D1	24 mm
Maximale ring-Ø D2	28 mm
Maximale ringhoogte h ₁	18 mm
Sleutelwijdte ₂	14 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Ring doorgezet	ja
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel