

**Ringratelsleutel, Sleutelwijdtes: 13X15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614843 13X15
GTIN	4045197879462
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen, evenals middenstand. Met ongelijke sleutelwijdtes, diep doorgezet. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdte ₁	13 mm
Maximale ring-Ø D2	31 mm
Totale lengte L	238 mm
Maximale ring-Ø D1	28 mm
Maximale ringhoogte h ₁	20 mm
Sleutelwijdte ₂	15 mm
Maximale ringhoogte h ₂	21,5 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Ring doorgezet	ja
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel