

**Ringratelsleutel, Sleutelwijdtes: 13X17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614843 13X17
GTIN	4045197879479
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen, evenals middenstand. Met ongelijke sleutelwijdtes, diep doorgezet. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Maximale ringhoogte h_1	20 mm
Totale lengte L	245 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h_2	23 mm
Maximale ring- \varnothing D2	33 mm
Sleutelwijdte s_2	17 mm
Maximale ring- \varnothing D1	28 mm
Sleutelwijdte s_1	13 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Ring doorgezet	ja
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel