

**Ringratelsleutel, Sleutelwijdtes: 16X18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614843 16X18
GTIN	4045197879486
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen, evenals middenstand. Met ongelijke sleutelwijdtes, diep doorgezet. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Maximale ring-Ø D2	34 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h ₁	21,5 mm
Maximale ringhoogte h ₂	23,5 mm
Totale lengte L	258 mm
Sleutelwijdte ₂	18 mm
Maximale ring-Ø D1	31 mm
Sleutelwijdte ₁	16 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Ring doorgezet	ja
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel