

**Ringratelsleutel, Sleutelwijdtes: 17X19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614843 17X19
GTIN	4045197879493
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen, evenals middenstand. Met ongelijke sleutelwijdtes, diep doorgezet. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Maximale ringhoogte h_2	24 mm
Maximale ringhoogte h_1	23 mm
Sleutelwijdte s_2	19 mm
Sleutelwijdte s_1	17 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ring- \varnothing D1	33 mm
Maximale ring- \varnothing D2	35 mm
Totale lengte L	290 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Ring doorgezet	ja
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel