



## Veiligheidskoppeling met buitendraad, Aansluit-buitendraad: 1/2inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	080321 1/2
GTIN	7391390285768
Artikelklasse	08A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De eSafe veiligheidskoppeling komt overeen met ISO-norm 4414 en EN 983. Er wordt eerst ontlucht en vervolgens ontkoppeld (geen zweeps slag).

Debiet: 4000 l/min, maximale werkdruk 16 bar

Materiaal: verzinkt staal / messing

De **stalen perslucht koppelingen** hebben grote voordelen ten opzichte van standaardkoppelingen van messing:

- **Eenvoudige bediening met één hand en weinig koppelkracht.**
- **Hoge doorstroomcapaciteit door minieme drukverliezen.**
- **Lange levensduur door veredeld oppervlak en geharde componenten met nauwe productietoleranties.**
- **Rendement – de investering is in maximaal 2jaar terugverdiend.**

#### Toepassing:

Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties door een geringe aansluitkracht en een compact en makkelijk vast te pakken ontwerp.

#### Opmerking:

Perslucht-veiligheidskoppeling CEJN serie 410 eSafe (met ontluichtingsfunctie) voldoet aan de Europese norm 10.4 (nominale Ø 10,4 mm) debiet maximaal 4000 l/min.

---

## Technische beschrijving

Doorstroomwaarde	4000 l/min
Maximale werkdruk	16 bar
Aansluit-buitendraad	1/2 inch
Serie	410
Producttype	Koppeling