



Veiligheidskoppeling met Stream-Line, Slangaansluiting binnen-Ø (nominale maat): 13mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	080329 13
GTIN	7391390285812
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

De **stalen persluchtkoppelingen** hebben grote voordelen ten opzichte van standaardkoppelingen van messing:

- **Eenvoudige bediening met één hand en weinig koppelkracht.**
- **Hoge doorstroomcapaciteit door minieme drukverliezen.**
- **Lange levensduur door veredeld oppervlak en geharde componenten met nauwe productietoleranties.**
- **Rendement – de investering is in maximaal 2jaar terugverdiend.**

De eSafe veiligheidskoppeling komt overeen met ISO-norm 4414 en EN 983. Er wordt eerst ontlucht en vervolgens ontkoppeld (geen zweepslag).

Debiet: 4000 l/min, maximale werkdruk 16 bar

Materiaal: verzinkt staal / messing

Toepassing:

Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties door een geringe aansluitkracht en een compact en makkelijk vast te pakken ontwerp.

Opmerking:

Perslucht-veiligheidskoppeling CEJN serie 410 eSafe (met ontluchtingsfunctie) voldoet aan de Europese norm 10.4 (nominale Ø 10,4 mm) debiet maximaal 4000 l/min.

Technische beschrijving

Maximale werkdruk	16 bar
Doorstroomwaarde	4000 l/min
Slangaansluiting binnen-Ø (nominale maat)	13 mm
Producttype	Koppeling