

**KERN****Compacte weegschaal type EMB, Maximaal weegbereik: 2200g****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479450 2200
GTIN	4045761028395
Artikelklasse	47D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ongecompliceerde compacte weegschaal, zeer licht.

Simpele 2-toetsbediening.

- **Tarrafunctie (bijweegfunctie) voor eenvoudig nulstellen van de weergave.**
- **Werkt op batterijen, Auto-Off na 3 minuten.**
- **Aansluiten van netadapter mogelijk.**

**Levering:**

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR6.

**Technische beschrijving**

Diepte	244 mm
Hoogte	39 mm
Nettogewicht	0,55 kg
Aflezings	1 g
Breedte	170 mm

Maximaal weegbereik	0 - 2200 g
Fabrikantnummer	EMB
Afmetingen weegplateau	Ø 150
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	K2
Producttype	Compacte weegschaal

### Dienstverlening

KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50
DAkkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50	027710 50

### Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------