

KERN**Platformweegschaal, type DS met hoge resolutie, Maximaal weegbereik: 65kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479610 65
GTIN	
Artikelklasse	47D

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Robuuste platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.**
- **Afreesunit met cijferhoogte 18 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.**
- **Robuust platform met beschermhoes voor de afreesunit.**
- **Gemakkelijke, zelfverklarende (ja/nee) dialoog op het display.**
- **Werkt op netstroom en accu (accu op aanvraag).**
- **Weegeenheden (bijv. schroefgewicht) vrij te programmeren.**
- **Met automatische referentie-optimalisering voor nauwkeurig tellen.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justiegewicht op aanvraag).**
- **Aantallen: Referentie-aantallen instelbaar op 1, 5, 10, 20 stuks.**
- **Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.**
- **Numerieke tarravoortrek voor bekend verpakkingsgewicht. Nuttig bij controle van vulhoeveelheden.**
- **Percentagebepaling: weergave van de afwijking van het referentiegewicht in % i.p.v. gram.**

Levering:

Inclusief netadapter 230 V / 50 Hz, beschermhoes.

Accessoires:

Interne en externe accu, justergewicht, wandhouder, printer en statief op aanvraag.

Technische beschrijving

Stuksgewicht minimaal	5 g
Afmetingen weegplateau	450×350 mm
Reproduceerbaarheid	0,5 g
Nettogewicht	9,5 kg
Insteltijd	3 s
Fabrikantnummer	DS
Maximaal weegbereik	0 - 65 kg
Aflezings	0,5 g
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Serie	DS
Energievoorziening	Netvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	0
Nominale spanning	230 V
Cijferhoogte afleesunit	18 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Producttype	Platformweegschaal

Dienstverlening

KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 100 kg	027700 100
DAkKS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 180	027710 180