

Mitutoyo**Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 0, Aantal eindmaten: 87****Bestelgegevens**

Bestelnummer	480200 87
GTIN	4946368226033
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Van zorgvuldig geselecteerd, kunstmatig verouderd hoogwaardig staal. Uiterst slijtvast door gecontroleerde hardheid (HV 800). **Zorgvuldig uitgehard en met de hand gelept. Kanten licht afgeschuind. Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent:** Elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend. **Tolerantieklasse 0** als primaire maatstandaard voor de controle van werkmaten. Voor het afstellen van meetgereedschappen met zeer grote nauwkeurigheid.

Inhoud:

Oplopend met 0,001: 9 st. 1,001 – 1,009
Oplopend met 0,01: 49 st. 1,01 – 1,49 mm
Oplopend met 0,5: 19 st. 0,5 – 9,5 mm
Oplopend met 10,0: 10 st. 10 – 100 mm

Technische beschrijving

Aantal eindmaten	87
Norm	DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse	0
Hardheid	65 - 67 HRC

Materiaal	kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S17
Producttype	Eindmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieEindmatenset staal Setinhoud 87	020860 87
KalibratieEindmatenset staal / keramiek Setinhoud 87	020850 87