

KERN**Telsysteem, type CCS, Maximaal weegbereik: 150kg**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 479542 150 |
| GTIN | 4045761104624 |
| Artikelklasse | 47D |

Omschrijving

Uitvoering:

- **Nauwkeurige telweegschaal met automatische referentie-optimalisering (verbetert stapsgewijs de gemiddelde waarde van het onderdeelgewicht).**
- **Doelaantal of doelgewicht programmeerbaar met akoestisch signaal.**
- **Totaalgeheugen voor het optellen van gelijke deeltellingen tot een totaalaantal en totaalgewicht.**
- **Referentie-aantal of referentiegewicht selecteerbaar.**
- **Omschakelbaar van netstroom op accuvoeding.**
- **Justeerprogramma CAL: Voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justiegewicht op aanvraag).**
- **Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.**

Telsysteem bestaande uit een **referentieweegschaal en een hoeveelheidweegschaal (platformweegschaal)** met 2,0 m aansluitkabel.

Levering:

Inclusief netadapter 230 V/50 Hz, beschermhoes voor referentieweegschaal.

Accessoires:

Interne accu, signaallamp op aanvraag.

Opmerking:

Voor het kalibreren a.u.b. beide aangeboden posities selecteren, aangezien zowel de referentieweegschaal als de hoeveelheidweegschaal (platformweegschaal) moet worden gekalibreerd.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Platformweegschaal diepte | 400 mm |
| Hoogte | 125 mm |
| Afmetingen weegplateau | 294×225 mm |
| Insteltijd | 2 s |
| Maximaal weegbereik | 0 - 150 kg |
| Platformweegschaal hoogte | 137 mm |
| Breedte | 320 mm |
| Fabrikantnummer | CCS |
| Aflezing | 0,1 g |
| Diepte | 350 mm |
| Platformweegschaal breedte | 500 mm |
| Nettogewicht | 16 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,2 g |
| Lineariteit | ±0,2 g |
| Stuksgewicht minimaal | 1 g |
| Aflezing hoeveelheidswaegschaal | 5 g |
| Energievoorziening | Accuvoeding |
| Kalibratie | Prijs op aanvraag |
| Producttype | Telweegschaal |