



Precisieweegschaal, type PCB, Maximaal weegbereik: 10000g



Bestelgegevens

Bestelnummer	479510 10000
GTIN	4045761094215
Artikelklasse	47D

Omschrijving

Uitvoering:

- Omschakelbaar van netstroom op batterijen. Auto-Off na 3 minuten.
- Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justergewicht op aanvraag).
- Aantallen: Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks. Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.
- Receptuur: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).

Levering:

Inclusief netadapter 230 V/50 Hz, beschermhoes.

Accessoires:

Batterij nr. 081561 maat 6LR61; interne accu op aanvraag. Signaalkabel, printer op aanvraag.

Technische beschrijving

Reproduceerbaarheid	0,1 g
Aflezings	0,1 g
Afmetingen weegplateau	150×170 mm
Hoogte	79 mm

Maximaal weegbereik	0 - 10000 g
Lineariteit	±0,3 g
Artikelomschrijving producent	PCB
Nettogewicht	2 kg
Insteltijd	3 s
Diepte	245 mm
Stuksgewicht minimaal	2 g
Breedte	163 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Kalibratie	K2
Producttype	Precisieweegschaal

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/479510-10000>