

**Garant****Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260711 16/12
GTIN	4045197880802
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	12 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> neutrale houders	8,7 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 1204..
ISO-code houder	SSDCN 1616H12
Functiebreedte L <sub>4</sub> neutrale houders	8 mm
Onderlegplaat	269005 9
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Schachtgrootte	16 mm
Totale lengte L neutrale houders	100 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 20
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 20	269028 20
Onderlegplaat Type 9	269005 9
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500