

Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	260711 20/12
GTIN	4045197880819
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L neutrale houders	125 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 20
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	10 mm
Schachtgrootte	20 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Onderlegplaat	269005 9
ISO-code houder	SSDCN 2020K12
geschikte wisselplaat	SC.. 1204..
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	11,2 mm
Plaatafmeting	12 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 9	269005 9
Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
Wisselplaatschroevenset Type 20	269028 20
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500