

**Garant****Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260711 25/12
GTIN	4045197880826
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	SSDCN 2525M12
Functiebreedte L <sub>4</sub> neutrale houders	12,5 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 1204..
Wisselplaatschroevenset	269028 20
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	269005 9
Totale lengte L neutrale houders	150 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> neutrale houders	13,7 mm
Schachtgrootte	25 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
Onderlegplaat Type 9	269005 9
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 20	269028 20
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500