

**Garant****Spiebaansteekhouder lang Ø DS 25 mm, Vanaf groefbreedte m: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290350 3
GTIN	4045197880925
Artikelklasse	29K

**Omschrijving****Let op:**

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

**Opmerking:**

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	8,36 mm
Nuttige lengte $L_1$	40 mm
Bout	290399 1
geschikt voor groefbreedte m	3 mm
Middenverplaatsing $L_3$	4,2 mm
Schacht-Ø	25 mm
Snijplaathouder-Ø $D_1$	7,8 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte $L_5$	90 mm

Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

---

## Accessoires

Bevestigingsschroef Type 1	290399 1
----------------------------	----------