

Mitutoyo**Paralleleindmatenset Staal, tolerantieklasse 0, Setinhoud: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	480201 10
GTIN	4946368216799
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Van zorgvuldig geselecteerd, kunstmatig verouderd hoogwaardig staal. Uiterst slijtvast door gecontroleerde hardheid (HRC 65 – 67). **Zorgvuldig uitgehard en met de hand gelept. Kanten licht afgeschuind. In het testrapport (fabriekskalibratierapport) is naast de controlecriteria voor elke eindmaat de werkelijke afwijking van de nominale maat vastgelegd. Daarmee is de exacte werkelijke maat bekend. Conformiteit met nationale standards is door de herleidbaarheid tot DKD- resp. PTB-referentiewaarden gewaarborgd.**

Nauwkeurigheid 0 als primaire maatstandaard voor de controle van werkmaten. Voor het afstellen van meetgereedschappen met zeer grote nauwkeurigheid.

Verdere uitvoering als nr. 480200.

Toepassing:

Voor het controleren van beugelschroefmaten volgens VDI/VDE/DGQ 2618, blad 10.1.

Inhoud:

Resp. 1 maat (mm): Maat 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Planglas-Ø 30 mm: 1 st.

Inhoud:

resp. 1 maat (mm): maat 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0

Planglas-Ø 30 mm: 1 st.

Technische beschrijving

Setinhoud	10
Norm	DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse	0

Materiaal	kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S17
Producttype	Instelkaliber voor beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieEindmatenset staal Setinhoud 10	020860 10
KalibratieEindmatenset staal / keramiek Setinhoud 10	020850 10