

**Garant****Spiebaansteekhouder standaard Ø DS 25 mm, vanaf groefbreedte m: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290355 10
GTIN	4045197881144
Artikelklasse	29K

**Omschrijving****Let op:**

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

**Opmerking:**

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.**

**Technische beschrijving**

Bout	290399 3
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	27,37 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	27,73 mm
Nuttige lengte $L_1$	86 mm
geschikt voor groefbreedte m	10 mm
geschikt voor groefbreedte m	12 mm
Middenverplaatsing $L_3$	14 mm
Schacht-Ø	25 mm

Snijplaathouder-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L <sub>s</sub>	90 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

---

## Accessoires

Bevestigingsschroef Type 3	290399 3
----------------------------	----------