

**Garant****Spiebaansteekhouder standaard Ø DS 32 mm, vanaf groefbreedte m: 6mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	290358 6
GTIN	4045197881205
Artikelklasse	29K

## Omschrijving

**Let op:**

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

**Opmerking:**

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.**

## Technische beschrijving

geschikt voor groefbreedte m	6 mm
geschikt voor groefbreedte m	8 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	17,49 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	17,85 mm
Nuttige lengte $L_1$	56 mm
Bout	290399 2
Middenverplaatsing $L_3$	9 mm
Schacht-Ø	32 mm

Snijplaathouder-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L <sub>s</sub>	100 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

---

## Accessoires

Bevestigingsschroef Type 2	290399 2
----------------------------	----------