

Garant**Spiebaansteekhouder standaard Ø DS 32 mm, vanaf groefbreedte m: 10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 290358 10 |
| GTIN | 4045197881229 |
| Artikelklasse | 29K |

Omschrijving**Let op:**

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------|
| geschikt voor groefbreedte m | 10 mm |
| geschikt voor groefbreedte m | 12 mm |
| Minimale voorboor-Ø D_{min} | 27,37 mm |
| Minimale voorboor-Ø D_{min} | 27,73 mm |
| Bout | 290399 3 |
| Nuttige lengte L_1 | 86 mm |
| Middenverplaatsing L_3 | 14 mm |
| Schacht-Ø | 32 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Snijplaathouder-Ø D ₁ | 25 mm |
| Inwendige koeling | ja |
| Schachtlengte L _s | 100 mm |
| Schacht | Combischacht |
| Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |

Accessoires

| | |
|----------------------------|----------|
| Bevestigingsschroef Type 3 | 290399 3 |
|----------------------------|----------|