

**Garant****Polijstlamellenschijf (vilt), Ø 50,8 mm, Type: MED****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554078 MED
GTIN	4045197880833
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verticaal gepositioneerde viltlamellen (hoogte 10 mm).

**Toepassing:**

Polijsten met verhoogde flexibiliteit. Door de middelharde en zachte uitvoering na elkaar te gebruiken, kunnen zeer fijne spiegelglansoppervlakken worden verkregen.

**Opmerking:**

Viltpolijstlamellenschijven moeten in combinatie met **slijp- en polijstpasta's** als nr. 552250 / 555740 worden gebruikt. Aanbevolen omtreksnelheid 5 – 10 m/s.

**Technische beschrijving**

Schijf-Ø	50,8 mm
Hardheidsgraad	middel
Polijstondergrond	Vilt
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
Producttype	Schuurschijf

---

**Accessoires**

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmzacht Buiten-Ø 50 mm	554091 50
Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 50 mm	554090 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmhard Buiten-Ø 50 mm	554089 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddel Buiten-Ø 50 mm	554092 50
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddelhard Buiten-Ø 50 mm	554093 50

---