

Garant**Polijstlamellenschijf (vilt), Ø 50,8 mm, Type: SOFT****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554078 SOFT
GTIN	4045197880840
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Verticaal gepositioneerde viltlamellen (hoogte 10 mm).

Toepassing:

Polijsten met verhoogde flexibiliteit. Door de middelharde en zachte uitvoering na elkaar te gebruiken, kunnen zeer fijne spiegelglansoppervlakken worden verkregen.

Opmerking:

Viltpolijstlamellenschijven moeten in combinatie met **slijp- en polijstpasta's** als nr. 552250 / 555740 worden gebruikt. Aanbevolen omtreksnelheid 5 – 10 m/s.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	50,7 mm
Hardheidsgraad	zacht
Polijstondergrond	Vilt
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
Producttype	Schuurschijf

Accessoires

Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 50 mm	554093 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard Buiten-Ø 50 mm	554089 50
Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 50 mm	554090 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middel Buiten-Ø 50 mm	554092 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm zacht Buiten-Ø 50 mm	554091 50