



## Terugslagvrije hamer met koperen inzetstukken Hickory-steel, Hamerkop-Ø: 24mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	754810 24
GTIN	7610733269617
Artikelklasse	73B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met bevestigingsconus en rand voor de bevestiging van de doppen. Inzetstukken van koper.

Met steel van Amerikaans hickory-hout.

**Terugslagvrij** door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt.

#### Toepassing:

Voor zeer nauwkeurige slagen of werkstuksparende slagen bij montagewerk.

#### Reservedeel:

Reservedoppen zie nr. 754760.

Losse hickory-steel zie nr. 754840.

### Technische beschrijving

Materiaal steel	Hickoryhout
Materiaal behuizing	Staal
Hamerkop-Ø	24 mm
Lengte van de steel	265 mm
Totale lengte	290 mm
Gewicht	0,34 kg
Lengte van de kop met doppen	81 mm

Serie	PB 306 Cu
Materiaal inzetdeel	Koper
terugslagvrij	ja
Producttype	Hamer

---

## Accessoires

Reservedop kopervlak Hamerkop-Ø 24 mm	754760 24
---------------------------------------	-----------