

Mitutoyo**Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 1, Aantal eindmaten: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	480300 32
GTIN	4946368227009
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Van zorgvuldig geselecteerd, kunstmatig verouderd hoogwaardig staal. Uiterst slijtvast door gecontroleerde hardheid (HV 800). **Zorgvuldig uitgehard en met de hand gelept. Kanten licht afgeschuind. Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent:**

Elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend.

Tolerantieklasse 1 voor het controleren van instelkalibers en het afstellen van lengtemeetgereedschappen, alsmede voor de gebruikelijke werkzaamheden in de meetkamer.

Inhoud:

1 exemplaar van resp. (afm.): 1,005; 60 mm

Oplopend met 0,01: 9 st. 1,01 – 1,09 mm

Oplopend met 0,1: 9 st. 1,1 – 1,9 mm

Oplopend met 1,0: 9 st. 1 – 9 mm

Oplopend met 10,0: 3 st. 10 – 30 mm

Technische beschrijving

Aantal eindmaten	32
Norm	DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse	1
Hardheid	65 - 67 HRC

Materiaal	kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S17
Producttype	Eindmaat

Dienstverlening

KalibratieEindmatenset staal / keramiek Setinhoud 32	020850 32
DAkKS-kalibratieEindmatenset staal Setinhoud 32	020860 32